

Garant**Dykfræser 93°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 40/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211813 40/3
GTIN	4045197715098
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Anvendelse:

Til eliminering af fastklemning af spåner, især ved fræsning af dybe lommer.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D ₂	29 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Holdegevind M	M16
Skær-Ø D _c	40 mm
Samlet længde L _{i alt}	47 mm
Antal skær Z	3
Rampingvinkel α _{maks}	5,65 grader

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Cirkulær borefræsning a_p	8 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	30,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800