

**Garant****Stikplatte neutral, HB7035, Stikbredde W: 8,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med beskyttelsesfas. Til øget spåntagningsydelse, ståltyper med højere styrke og afbrudte snit (forøgelse af fremføring med 10 %).

**Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivelse**

Stikbredde W	8 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	TiCN
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7035
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral

Produkttype

Vendskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	50 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	80 m/min	K
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	egnet		
afbrudt	egnet		
våd, maksimal	egnet		