


**Garant****Stikplatte neutral, HU9310, Stikbredde W: 8,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til stikklinger nr. 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Stikbredde W	8 mm
Primær anvendelse	N
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	HU9310
Antal skift/skær	1
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Aluminiumskunststoffer	egnet	380 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	360 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	280 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		