

**Garant****CCGW 09T312 FN, MKD, Skærkantudførelse: NL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265924 NL
GTIN	4062406095727
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til ikke-jernholdige metaller med lange spåner.

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	MKD
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 1600 m/min
Tilspænding $f$	0,005 - 0,1 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærkantudførelse	NL
Type	MKD
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGW 09T312 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning