

**Garant****CCGW 09T304 FN, MKD, Skærkantudførelse: NK****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265916 NK
GTIN	4062406095680
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til ikke-jernholdige metaller med korte spåner.

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Type	MKD
Skæremateriale	MKD
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding $f$	0,005 - 0,08 mm/o

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærkantudførelse	NK
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 1000 m/min
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCGW 09T304 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning