

Garant
CNMG 12040812, Type: HB725

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250141 HB725
GTIN	4062406095833
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 12040812 HB725 Type: HB725
 Spånbryder: UM/UG
 Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,8 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 250 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	UNI
Tilspænding f	0,05 - 0,8 mm/o
Spånbryder	UM/UG
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 250 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning

Type	HB725
Skærebetingelse	let afbrudt
Belægning	PVD
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 12040812
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning