

**Garant****VCGW 110308 FN, MKD, Skærkantudførelse: NS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265984 NS
GTIN	4062406096236
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 1400 m/min
Skærkantudførelse	NS
Tilspænding $f$	0,005 - 0,04 mm/o
Type	MKD
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	MKD
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGW 110308 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning