

Garant**HM-specialbor DIN 6535 HA, ubelagt, Ø DC ±0,003: 6,03mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121201 6,03
GTIN	4045197715791
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Spiraliseret præcisionsbor til kunststoffer. **Selvcentrering** takket være **enkeltskærgeometri** bevirker **højeste centermålfasthed**. **Polerede** spiralnoter til **optimal spåntransport**.
Overholdelse af tolerancebåndet IT7 fra Ø-indgang til Ø-udgang er mulig **på grund af speciel tilspidsning**.
Tolerance: Størrelse nom. Ø ±0,003 mm.

Bemærk:

Spånnotlængde $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB**: Bestil med **nr. 121201 + 129100HB**.

Form **HE**: Bestil med **nr. 121201 + 129100HE**.

Teknisk beskrivelse

Skafttolerance	h6
Nominel Ø D_c	6,03 mm
Spånnotlængde L_c	44 mm
Antal skær Z	1
Tolerance, nom. Ø	±0,003
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	82 mm
Tilspænding f i PEEK	0,15 mm/o
Norm	Fabriksstandard
anbefalet maksimal boreddybde L_2	35 mm

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Udførelse	5×D
Spidsvinkel	120 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Semi-standard	ja
Farvering	uden
Produkttype	Spiralbor

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
PMMA akryl	egnet	30 m/min	N
PE-HD	egnet	50 m/min	N
PA 66	egnet	50 m/min	N
PEEK	egnet	50 m/min	N
PF 31	egnet	50 m/min	N
PVDF GF20	betinget egnet	60 m/min	N
POM GF25	betinget egnet	60 m/min	N
PA 66 GF30	betinget egnet	60 m/min	N
PEEK GF30	betinget egnet	50 m/min	N
PTFE CF25	betinget egnet	40 m/min	N
PEEK CF30	betinget egnet	40 m/min	N
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HE	129100 HE
-----------------------	-----------

Skaftslibning Type HB

129100 HB