

Garant**Trapez-håndsnittap, enkeltvis Spidstap, ubelagt, Tr: TR8X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130770 TR8X1,5
GTIN	4062406086954
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 6,6 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 mm
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	80 mm
Kernehul-Ø	6,6 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	4,9 mm
Gevindstørrelse	8
Belægning	ubelagt

Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		