

**Garant****DCGW 11T308 FN, MKD, Skærkantudførelse: NS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265968 NS
GTIN	4062406096144
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 1400 m/min
Skæremateriale	MKD
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Type	MKD

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærkantudførelse	NS
Tilspænding f	0,005 - 0,4 mm/o
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGW 11T308 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning