

Garant**SNMG 120408, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251324 HB7020
GTIN	4045197716484
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,8 mm/o
Skæredybde a_p	1,5 - 9 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Spån Bryder	SG
Primær anvendelse	P
Type	HB7020
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 300 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120408

Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning