

Garant**Spånbrydertapper, nitreret, MF: 10X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132880 10X1,25
GTIN	4062406087883
Artikelklasse	11H

Beskrivelse**Fordel:**

Tørbearbejdning ved gråt støbejern – kølesmøremiddel er ikke nødvendigt. Meget slidstærk pga. nitreret overflade.

Bemærk:

med 4 skær.

Gevindtype: MF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 374

Toleranceklasse: ISO 2X 6HX

Gevindstigning: 1,25 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,8 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	90 mm
Norm	DIN 374
Gevindtype	MF
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	8,8 mm
Gevind-Ø	10 mm

Gevinddybde	30 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Skaft-Ø D _s	7 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevindstørrelse	M10×1,25
Belægning	nitret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	hvid
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
GG	egnet	13 m/min	K
GGG	betinget egnet	9 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		