

**Garant****VCGW 160404 FN, MKD, Skærkantudførelse: NS****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	265996 NS
GTIN	4062406096267
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til syntetiske materialer (PMMA, POM, akryl osv.).

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	MKD
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Skæremateriale	MKD
Skærkantudførelse	NS

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,005 - 0,04 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	100 - 1400 m/min
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGW 160404 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning