

Garant**Trapez-håndsnittap, enkeltvis Mellemtap, ubelagt, Tr: TR18X4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130780 TR18X4
GTIN	4062406087746
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Gevindstigning: 4 mm

Samlet længde L: 150 mm

Skaft-Ø D_s: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,25 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
Gevindstigning	4 mm
Skaftfirkant □	9 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	14,25 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	18
Belægning	ubelagt

Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper