

Garant**Trapez-håndsnittapsæt, ubelagt, Tr: TR24X5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130760 TR24X5 |
| GTIN | 4062406087579 |
| Artikelklasse | 11G |

Beskrivelse**Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

Bemærk:

Værktøjet egner sig ikke til reversering.

Gevindstigning: 5 mm

Samlet længde L: 190 mm

Skaft-Ø D_s: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 19,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Gevindstigning | 5 mm |
| Antal spånnoter | 3 |
| Antal skær Z | 3 |
| Skaft-Ø D _s | 18 mm |
| Kernehul-Ø | 19,25 mm |
| Skaftfirkant □ | 14,5 mm |
| Samlet længde L | 190 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Gevindstørrelse | 24 |
| Belægning | ubelagt |
| Gevindtype | TR |
| Flankevinkel | 30 grader |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | Fabriksstandard |
| Toleranceklasse | DIN 103 7H |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Håndsnittap |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |