

**Garant****VCGW 160408 FN, MKD, Skærkantudførelse: NL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	266000 NL
GTIN	4062406096281
Artikelklasse	21L

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MKD** – monokrystallinsk diamant med laserforarbejdet skærekantudførelse. Fasning til ikke-jernholdige metaller med lange spåner.

**Anvendelse:**

Til finbearbejdning af hensyn til optimale overflader.

**Anbefaling:**

Brug GARANT Master eco-systemet for at sikre optimale resultater. Som alternativ kan alle passende ISO-holdere og -borestænger anvendes.

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 1600 m/min
Skæremateriale	MKD
Skæredybde $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Skærkantudførelse	NL

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,005 - 0,1 mm/o
Type	MKD
Belægning	ubelagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCGW 160408 FN
Antal skift/skær	1
Produktnavnsegenskab	MKD
Mulighed for efterslibning	ja
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning