

**Garant****Trapez-håndsnittap, enkeltvis Spidstap, ubelagt, Tr: TR10X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130770 TR10X2
GTIN	4062406087586
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

**Bemærk:**

**Værktøjet egner sig ikke til reversering.**

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 8,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	2 mm
Skaftfirkant □	5,5 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	90 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Kernehul-Ø	8,2 mm
Gevindstørrelse	10
Belægning	ubelagt

Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Produkttype	Snittapper