

Garant**Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/6mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Beskrivelse:

Effektiv og blødt skærende high performance-fræser.
Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.
Kan også anvendes til semisletbearbejdning.
Omkostningseffektiv takket være vendeplatte med 5 skær.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₃	60,6 mm
passende vendeskærsplatter	POMX 10T5..
Maks. skæredybde a _{p maks}	2,2 mm
Holdeboring-Ø	32 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Skær-Ø D _C	80 mm

Vendeplatteskruesæt	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Antal skær Z	6
Serie	Hi5
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Planfræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219889
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP