

**Garant****Trapez-håndsnittap, enkeltvis Sluttap, ubelagt, Tr: TR10X3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130790 TR10X3
GTIN	4062406087791
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance H7**

**Bemærk:**

**Værktøjet egner sig ikke til reversering.**

Gevindstigning: 3 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Skaftfirkant □: 5,5 mm

Kernehul-Ø: 7,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	5,5 mm
Gevindstigning	3 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	100 mm
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	7 mm
Kernehul-Ø	7,25 mm
Gevindstørrelse	10
Belægning	ubelagt

Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E
Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper