

**KERN****Bordvægt type EOC, Maksimalt vejeområde: 60Lkg****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479606 60L
GTIN	4045761192300
Artikelklasse	47D

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.**
- **Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).**
- **Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.**
- **Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.**
- **Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.**
- **Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.**
- **Styktaal: Hurtig registrering af store styktaal takket være nem tællefunktion. Referencestyktaal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).**

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelseskærm.

## Teknisk beskrivelse

Reaktionstid	2 s
Stykvægt min.	20 g
Producentbetegnelse	Type EOC
Aflæsning af øvre vejeområde	20 g
Kalibrering	K2
Aflæsning	10 g
Maksimalt vejeområde	0 - 60 kg
Mål, vejeplade	500×400 mm
Repeterbarhed	20 g
Nettovægt	9 kg
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Med kabel
Interface	RS232C-interface
Produkttype	Bordvægt

## Services

KalibreringVægt Maksimale vejeområde 100 kg	027700 100
DAkkS-kalibreringVægt Maksimale vejeområde 180	027710 180