

**Garant****Trapez-håndsnittap, enkeltvis Mellemtap, ubelagt, Tr: TR16X4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130780 TR16X4
GTIN	
Artikelklasse	11G

**Beskrivelse****Udførelse:**

3-delt sæt, **bestående af spids-, mellem- og sluttap.**

- **Spidstap med lang styretap.**
- **Sluttap Tolerance 7H**

**Bemærk:**

**Værktøjet egner sig ikke til reversering.**

**Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	9 mm
Kernehul-Ø	12,25 mm
Samlet længde L	140 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Gevindstigning	4 mm
Gevindstørrelse	16
Belægning	ubelagt
Gevindtype	TR
Flankevinkel	30 grader
Skæremateriale	HSS E

Norm	Fabriksstandard
Toleranceklasse	DIN 103 7H
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet		
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Uni	egnet		
Olie	egnet		