

Garant**Sletfræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212538 42/5
GTIN	4062406098797
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Præcisionsletfræser til **yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning**. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den **fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet**. **Ekstreme tidsbesparelser** takket være et stort **linjespring** og en **stor tandtilspænding**.

Anvendelse:

Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h ₆	17 mm
Holdegevind M	M16
passende vendeskærsplatter	CPHX 09T3..
Vendeplatteskruesæt	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Skær-Ø D _c	42 mm
Ø D ₂	29 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	3 mm
Samlet længde L _{i alt}	42 mm

Indvendig køling	ja
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med gevind
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser