

HOLEX**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 100/8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Artikelklasse	220

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust hjørnefræser med vendeplatteholdere med støtte på flere sider til stabile bearbejdningsbetingelser.

Kan anvendes i kombination med vendeskærplatte 215117 UNI som **high-feed-fræser**.

Anvendelse:

Med dobbeltsidede 3-skærs-platter XNEX0806.. eller ensidede 3-skærs-platter XNEX0806.. **High-performance**.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Vendeplatteskruesæt	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
passende vendeskærplatter	XNEX 0806..
Skær-Ø D_c	100 mm
Holdeboring-Ø	32 mm

Antal skær Z	8
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser