

Garant**Notstødholder til notstød-apparater Skaft WTO, fra notbredde m: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290352 2
GTIN	4062406099558
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

Bemærk:

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	3,65 mm
Skrue	290399 1
Mindste forborings-Ø D _{min}	7,03 mm
egnet til notbredde m	2 mm

Skaft-Ø	16 mm
Nyttelængde L ₁	25 mm
Skærholder-Ø D ₁	6,5 mm
Indvendig køling	nej
Skaftlængde L _s	6 mm
Skaft	WTO
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj