

**Garant****Notstødholder, kort Ø DS 20 mm, fra notbredde m: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290359 4
GTIN	4062406099442
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Advarsel:**

Anvend altid minimumsforborings-Ø svarende til notbredden (f.eks. til notbredde 14 mm = minimumsforborings-Ø 38,22 mm).

**Bemærk:**

- **Enkelte holderstørrelser er egnet til forskellige notbredder. I disse tilfælde skal der altid helst bruges den optimale kombination af holder og skæreforsats (identisk størrelse) til maks. stabilitet.**
- **På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.**
- **Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.**

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	5,35 mm
Skaft-Ø	20 mm
Skrue	290399 1
egnet til notbredde m	4; 5 mm
Nyttelængde $L_1$	28 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	10,71 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	10,91 mm
Skærholder-Ø $D_1$	10 mm

Indvendig køling	ja
Skaftlængde L <sub>s</sub>	50 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj