



Justerbar pendulstøtte plan, udvendigt gevind, Gevind M: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370065 M10
GTIN	2050001961914
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

Kugle i kuglelejestål.

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Maksimal belastning (statisk)	8 kN
Kravelængde L ₂	30 mm
Gevind M	M10
Udv. Ø D ₁	8,6 mm
Længde 1	15,7 mm
Nøglevidde str.	17 mm
Produkttype	Pendulunderlag

