



## Justerbar pendulstøtte plan, udvendigt gevind, Gevind M: M12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370065 M12
GTIN	2050001961921
Artikelklasse	37K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kugle i kuglelejestål.

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

#### Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

#### Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

### Teknisk beskrivelse

Maksimal belastning (statisk)	15 kN
Udv. Ø D <sub>1</sub>	8,6 mm
Længde l	15,7 mm
Kravelængde L <sub>2</sub>	35 mm
Gevind M	M12
Nøglevidde str.	17 mm
Produkttype	Pendulunderlag

