

**Garant****ER-spændetangspatron Form ADB, BT 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302765 25
GTIN	4062406100247
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!). Afbalanceringsgrad G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.**

**Anvendelse:**

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ER-spændemøtrik.

**Specialtilbehør:**

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Bemærk:**

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra ER-spændemøtrik	25
Udragende længde, A-mål	100 mm
Spændeområde	1 - 16 mm

ER-spændenøgle	25
Udvendig Ø D	42 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308941 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309447 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309447 4
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spændemøtrik til HiRun ER-spændetangspatron Til ER 25	309617 25
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308946 15
	308962 4

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 4 mm

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309411 12
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309411 4,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308960 12
Spændenøgler til antræksboltelSO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309447 4,5
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309409 4,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308946 6
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308941 12
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308946 16

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309411 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308941 13
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308962 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309447 3,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309411 11
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309413 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309411 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308960 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309430 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308960 9

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308946 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308960 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308941 2
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309409 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308960 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309409 14
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309447 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309447 8
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309411 8
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309413 12
ER-spændemøtrikHigh Speed Til ER 25	309610 25
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309411 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309430 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308941 7

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309411 6
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308962 5
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 25	309612 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308941 3
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309447 3
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309413 7
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309447 10
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309409 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308941 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309413 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309409 9
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	309409 11
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40

ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309413 8
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	309411 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309447 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308946 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spændemøtrik Til ER 25	309580 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308941 14
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308959 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308959 9
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308960 6
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309430 7
	308962 13

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 13 mm

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm 308946 11

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm 308959 10

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm 308960 7

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm 308959 11

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og  
rivning Nom. spænde-Ø d 9 mm 309447 9

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 7 mm 308962 7

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm 308959 15

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d  
10 mm 309409 10

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d  
8 mm 309409 8

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm 308946 5

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d  
9 mm 309411 9

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom.  
spænde-Ø d 10 mm 308962 10

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm 308959 12