



Hydraulisk spændepatron Comp-R Indstilleligt rundløb, SK 40, Spænde-Ø D1: 20mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

302036 20

GTIN

Artikelklasse

33W

Beskrivelse

Udførelse:

- Indstillelig koncentricitet på 0 µm.
- Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
- Med Balluffchip-boring.

Anvendelse:

Perfekt spændepatron, hvor der kræves maksimal koncentricitet:

- Bearb. m. rival.
- Boring (primært små diametre).
- Anvendelse af følsomme, dyre værktøjer.
- Til opspænding af skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Mellembøsninger nr. 302135 – 302180, cylindrisk visker nr. 343720, spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgle nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål

130 mm

Ø D₂

42 mm

Spænde-Ø D₁

20 mm

Nyttelængde L₁

50 mm

Udvendig Ø D

52,5 mm

Adapter	SK 40
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Hydraulisk spændepatron

Tilbehør

Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 10 mm	302160 10
Nøgle til ER-minimøtrik Til ER-spændetangspatron 20	309740 20
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 6 mm	302160 6
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40	309680 40
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 16 mm	302155 16
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 8 mm	302160 8
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 16 mm	302160 16
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 5 mm	302155 5
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 6 mm	302155 6

Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 12 mm	302160 12
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 8 mm	302155 8
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 4 mm	302155 4
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 3 mm	302155 3
Momentindsats til ER-mini-møtrikker Til ER-spændetangspatron 20	309745 20
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 14 mm	302155 14
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 10 mm	302155 10
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Momentnøglegled reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm	656050 200
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308720 40
Opskårne reduktionspatronermed køling Spænde-Ø D1 12 mm	302155 12
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 5 mm	302160 5
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 4 mm	302160 4
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 3 mm	302160 3

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
ER-spændenøgle 1/2 tomme not Til ER-spændetangspatron 40	309700 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Opskårne reduktionspatronertætnet Spænde-Ø D1 14 mm	302160 14
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40