

Garant**Håndsnittapper enkeltvis Sluttap, ubelagt, M: M20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130430 M20
GTIN	4062406089375
Artikelklasse	11G

Beskrivelse**Udførelse:**

Snittap, **bestående af spids-, mellem- og sluttap. Spidstap med lang styretap.**

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 352

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2,5 mm

Samlet længde L: 95 mm

Skaft-Ø D_s: 16 mm

Skaftfirkant □: 12 mm

Kernehul-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	60 mm
Norm	DIN 352
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	20 mm
Skaftfirkant □	12 mm
Gevindstigning	2,5 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Antal spånnoter	3
Samlet længde L	95 mm
Gevindtype	M
Kernehul-Ø	17,5 mm
Gevindstørrelse	M20
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Håndsnittap
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet		
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet		
Ti > 850 N/mm ²	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Uni	egnet		

Olie	egnet
tør	betinget egnet