

Garant**Centreringskruestik, basisenhed Xtric, Type: 80M****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 363000 80M |
| GTIN | 4062406090500 |
| Artikelklasse | 310 |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Særdeles god tilgængelighed og perfekt symmetrisk.
- Komplet hærdet og fint fræset på undersiden.
- Spænding af rå- og færdigemner med minimalt bakke-/emneslid.
- Inklusive borer til LANG-positioneringssystem, kan tilpasses til GARANT ZeroClamp og Erowa ITS148 (str. 50 og 80) med mellemlade.
- Bakkeskift uden brug af værktøj. Ved at vende bakkerne er der mulighed for ændring af spændeområdet.
- Automatiseringsinterface.
- Genialt bakke-hurtigskiftesystem uden brug af værktøj.
- Spændekraft indtil 25 kN ved et drejningsmoment på 90 Nm.
- Hurtig og intuitiv betjening.
- Gentagelsesnøjagtighed <0,01 mm.
- Skala til forpositionering af spændemodulerne.
- Spindelmøtrik med eller uden pendulfunktion.
- Spændekant til spændejern.
- Centrumsindstilling med tapnøgle.

Anvendelse:

Perfekt til 5-sidet bearbejdning. Centrisk spænding.

Passer til:

Bakker nr. 363010 – 363045.

Leveringsomfang:

Basisskinne, spindel, spindelmøtrikker, **spindelafdækning nr. 363083.**

Specialtilbehør:

Sekskantskruetrækker nr. 627424 str. 5, tapnøgle nr. 628600 str. 2, momentnøgle nr. 656050, topnøgleindsats nr. 642229, spændejern nr. 363081 80 og 361165 CS1, GARANT spændebolt nr. 363190, adapterplader nr. 363079, 363080, 363085. Højdekonsol nr. 363090 (i kombination med nr. 363079). Monteringsstation nr. 358595 52/96.

Bemærk:

Passende bakker nr. 363010 – 363045 medfølger ikke. Spændesituation S2 opstår ved at vende bakken. Spændingshuller afhjælpes ved type XS og XSP og H med forskudte bakker.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Farvekode til passende tilbehør | Xtric 80 |
| L | 220 mm |
| Spændekraft op til maks. | 25 kN |
| B | 80 mm |
| Serie | Xtric |
| Vægt | 4 kg |
| Maks. moment | 85 Nm |
| Nøglestørrelse, mål | 5 mm |
| Nøglestørrelse, mål | 10 mm |
| Spændeområde S1 | 0 - 126 mm |
| Spændeområde S2 | 74 - 194 mm |
| Højde H | 40 mm |
| Længdenot | 20 mm |
| Centermål på undersiden | 52 mm |
| Produkttype | Maskinskruestik |

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Parallelklodser. permagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 10 mm | 363075 10 |
| Parallelklodser. permagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 5 mm | 363075 5 |

| | |
|--|---------------|
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 22C mm | 363075 22C |
| 6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm | 642229 10 |
| Spindelmøtrik, pendulerende, højre Type 80 | 363099 80 |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 15 mm | 363075 15 |
| Bakkesystem, LANG, coatet Til type 80 | 363022 80 |
| Adapterplade til centreringsspænder ZS type / til spændetop-Ø 120 mm | 363080 120 |
| Spindelmøtrik, pendulerende, venstre Type 80 | 363098 80 |
| Spindelmøtrik, stiv, højre Type 80 | 363097 80 |
| Bakke, standard, coatet Til type 80 | 363014 80 |
| Bakkesystem, LANG, breddereduceret Til type 40C | 363030 40C |
| Blød bakke Type 120S | 363034 120S |
| Blød bakke Type 120A | 363034 120A |
| Fikserings- og spændelistesæt Xtric Type 80 | 363102 80 |
| Spindelleje, komplet Type 80/220 | 363008 80/220 |
| Bakke, standard, breddereduceret Til type 40C | 363026 40C |
| Momentnøgled med reverserbar skralde Maks. moment 120 Nm | 656050 120 |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 20 mm | 363075 20 |
| Spændejern Type 80 | 363081 80 |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 7 mm | 363075 7 |
| Bakke standard Til type 80 | 363010 80 |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 20C mm | 363075 20C |
| Parallelklodser. parmagnetisk Passer til længden mellem 2 foddele 22 mm | 363075 22 |
| Bakkesystem, LANG Til type 80 | 363018 80 |
| Reservespindel til XTRIC Type 80M | 363084 80M |

