

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, BT 40 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302757 40 |
| GTIN | 4062406101046 |
| Artikelklasse | 32A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 3 - 26 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Udvendig Ø D: 63 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 40

ER-spændenøgle: 40

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Ekstra ER-spændemøtrik | 40 |
| Udragende længde, A-mål | 80 mm |
| Spændeområde | 3 - 26 mm |
| ER-spændenøgle | 40 |
| Udvendig Ø D | 63 mm |
| Adapter | BT 40 kort |
| Holder-standard | JIS B6339 |
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Form | AD |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Spændepatron |

Tilbehør

| | |
|--|-----------|
| ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 40 | 309680 40 |
|--|-----------|