

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, BT 40 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302757 16
GTIN	4062406101015
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus.

- **Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.**

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300. Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 0,5 - 10 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Udvendig Ø D: 28 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 16

ER-spændenøgle: 16

Teknisk beskrivelse

Ekstra ER-spændemøtrik	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm
Udvendig Ø D	28 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
ER-spændenøgle	16
Adapter	BT 40 kort
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308901 3
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	309404 7
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16	309612 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308920 3
Spændebolt Hurco 60° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308803 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændebolt Hurco 60° med pasning tætnet Passer til konus 40	308804 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308922 5

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
Spændebolt Hurco 90° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308805 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309404 6
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309403 4,5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændemøtrik Til ER 16	309580 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309425 6
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308780 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4

ER-spændemøtrik til HiRunER-spændetangspatron Til ER 16	309617 16
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm	309445 2
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308920 1
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang til snittap med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9

ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
ER-spændetang til snittap med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spændemøtrik High Speed Til ER 16	309610 16