

**Kombi-fræser-/dornadapter Form A, BT 40 kort, Dorn-Ø d1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	302897 16
GTIN	4062406101114
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.

Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Form A.

**Anvendelse:**

**Med pasfjeder** til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.

**Med medbringerring** til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

**Leveringsomfang:**

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskruer.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802. Specialnøgle nr. 309840.

**Bemærk:**

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskruer nr. 309861.

**Teknisk beskrivelse**

Ekstra medbringerring nr. 309870	16
passende specialnøgle nr. 309840	16
Udragende længde, A-mål	55 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Udvendig Ø D	32 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	16

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Adapter	BT 40 kort
Norm	DIN 6358
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagingsstrategi	HPC
Produkttype	Fræser-indstiksdorn

## Tilbehør

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40