



Grovslibningskive PREMIUM*** „2 i 1“, Skive-Øxskivebredde: 178X8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	560110 178X8
GTIN	9003170020411
Artikelklasse	53T

Beskrivelse

Udførelse:

- Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
- Former: Skrubslibesliver forkrøppede (form 27, 28, 29).
- Slibevinkel 20° til 30°
- Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Aggressiv skrubslibesliver (lav hærtningsgrad Q) til **universel anvendelse på INOX og stål** med høj slibeydelse og lang standtid.

Aggressiv high performance-udførelse med **markant forhøjet standtid**. Definerede, afrundede kanter muliggør behagelige forslibeegenskaber. Utsigtet indstikning forhindres.

Specifikation: A24Q-BFX.

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	8 mm
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	178 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A24Q-BFX
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		