

**KÄRCHER****Højtryksrensere, uopvarmet, Producentbetegnelse: HD511P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Artikelklasse	07C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mobil højtryksrensere med vekselstrømsmotor. Apparat med **styring via tryk-knapper**, antisoneringssystem, højtryksslange, der opbevares under tryk, så den kan drejes, og drejeligt rør i rustfrit stål. Robust aksialpumpe med tre stempler og messingcylinderhoved. Vandindgang i messing. Maksimal tilløbstemperatur 60 °C.

**EASY!Force**-højtrykspistolen udnytter højtryksstrålens tilbageslagskraft og reducerer dermed holdekræften for brugeren. Sørger for helt ny og mindre trættende arbejds komfort. Forbedret helkeramikventil. Integreret EASY!Lock-forbindelsessystem. Muliggør hurtig og enkel klargøring af tilbehøret (f.eks. dyser, stålør) med standardiserede tilslutninger.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 10 m højtryksslange, INOX-strålerør 850 mm med enkeltdyse.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	20,5 kg
Effektforbrug	2200 W
Producentbetegnelse	HD 5/11 P *EU

Arbejdstryk	110 bar
Pumpemængde	490 l/h
Netsikring	10 A
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Højtryksrenser