

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, SK 50, Gevind M × længde L1: M12X150****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 301304 M12X150 |
| GTIN | 4062406105600 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Konisk konstruktion.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------|
| Udvendig Ø D | 40 mm |
| Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6 | 12,5 mm |
| Udragende længde, A-mål | 169 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Nyttelængde L ₁ | 150 mm |
| L ₂ | 10 mm |
| Gevind M | M12×150 |
| Adapter | SK 50 |
| Holder-standard | ISO 7388-1 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Påskruningsfræser-holder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50 | 308615 50 |
| Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50 | 308720 50 |
| Antræksbolteform B Passer til konus 50 | 308640 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308765 50 |
| Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50 | 308740 50 |
| AntræksbolteForm A Passer til konus 50 | 308600 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308790 50 |
| Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50 | 308785 50 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308620 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 | 308830 50 |
| Antræksboltetætnet Passer til konus 50 | 308660 50 |
| Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50 | 308605 50 |
| Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 | 308820 50 |
| Momentnøgler med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm | 656050 200 |
| Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50 | 308650 50 |
| Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50 | 308760 50 |
| Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50 | 308795 50 |

Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50

308610 50