

3M**Tokomponentlim, Producent-ID: DP8405****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083374 DP8405
GTIN	051115689635
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

Sejlastisk tokomponentklæber til hurtig og let bearbejdning af permanent faste forbindelser. Hærder ved stuetemperatur. Sejlastisk og slagfast akrylat-lim til højstyrkelimning af kunststoffer som ABS, PC, PMMA og PVC etc. samt af metaller.

Anvendelse:

Anvend hånddoseringspistol nr. 083373 str. PISTOLE sammen med tilspændingsstempel nr. 083375 str. KOLBEN10 og blanderør nr. 083375 str. MIXER.

Teknisk beskrivelse

Mærkning af farlige stoffer	GHS02: Flamme
Mærkning af farlige stoffer	GHS07 Vigtigt
Mærkning af farlige stoffer	GHS09 miljøfarlig
Træktværkraft	17 N/mm ²
Producentbetegnelse	DP8405
Dynamisk viskositet	50000 mPas

Farve	grøn
Holdbarhed fra fremstillingsdato	24 måned
Trækstyrke	30 N/mm ²
Egenskab	lugtneutral
Egenskab	sej elastisk
Bearbejdningstemperatur	20 °C
UN-nummer	UN1133
Kemisk basis	akrylat
Farligt gods klasse	3
Temperaturanvendelsesområde	-40 °C
Lagertemperatur	15 °C
Påfyldningsmængde	45 g
egnet til anvendelsesområde	pulverlakerede overflader
Form	flydende
egnet til materiale	Kunststof
egnet til materiale	Metal
Tæthed	1,07 g/cm ³
Funktionsstyrke efter	15 min
Håndfasthed efter	14 - 16 min
Maks. spaltemål	0,3 mm
bestandig mod stød og vibrationer	ja
Overlappingsstyrke	30 N/mm ²
Produkttype	Tokomponent-lim

Tilbehør

Tokomponent-klæbetilbehør. Udførelse MIXER	083375 MIXER
Tokomponent-klæbetilbehør. Udførelse KOLBEN10	083375 KOLBEN10
Hånddoseringspistol Udførelse PISTOLE	083373 PISTOLE

