

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 50, Gevind M × længde L1: M16X150****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303141 M16X150
GTIN	4062406106713
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 188 mm

Borings-Ø D₁, tolerance IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Udvendig Ø D: 42,5 mm

Nyttelængde L₁: 150 mm

L₂: 10 mm

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	17 mm
Nyttelængde L ₁	150 mm
Udvendig Ø D	42,5 mm
Ø D ₂	29 mm
Udragende længde, A-mål	188 mm

L ₂	10 mm
Gevind M	M16×150
Adapter	BT 50
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagingsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50