

Garant**Værktøjsholder til påskruningsfræser med gevind, BT 50, Gevind M × længde L1: M8X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303141 M8X50
GTIN	4062406106140
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning.

Anvendelse:

Til skruefræser med gevind.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 – 308802.

Spåntagningsstrategi: HSC

Udragende længde, A-mål: 88 mm

Borings-Ø D₁, tolerance IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Udvendig Ø D: 23 mm

Nyttelængde L₁: 50 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	23 mm
Ø D ₂	13 mm
Gevind M	M8x50
L ₂	5 mm
Nyttelængde L ₁	50 mm

Udragende længde, A-mål	88 mm
Borings-Ø D ₁ , tolerance IT6	8,5 mm
Adapter	BT 50
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagingsstrategi	HSC
Produkttype	Påskruningsfræser-holder

Tilbehør

Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50	308810 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308812 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50	308820 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50