



Sæt med gevindmåletråde, Tråd-Ø: 0,170mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	422490 0,170
GTIN	2050001940919
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Gevindmåletrådene er hærdede og finslebne, holderen matforkromet. En fjedring i holdeboringen giver en sikker, drejelig placering af målespindel.

Anvendelse:

Til bestemmelse af flanke-Ø for udvendige gevind efter tretrådsmetoden sammen med en mikrometerskrue eller en længdemålebænk.

Leveringsomfang:

Et sæt består af en holder med måletråd og en holder med to måletråde i en kunststofboks.

Bemærk:

Angiv ved bestilling altid Ø målespindelen (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Teknisk beskrivelse

Tolerancedorn M iht. DIN 13 blad 1	1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
Til gevindstigning P	0,25 / 0,30
til gevind	M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
Tråd-Ø	0,17 mm
Fejlgrænse	±1 µm
Emballage	Stabil boks

Kalibrering	L16
Produkttype	Gevindmåletråd
Til spindel-Ø	6,35 mm
Til spindel-Ø	6,5 mm
Til spindel-Ø	6,8 mm
Til spindel-Ø	7,5 mm
Til spindel-Ø	8 mm

Services

KalibreringGevindmåletråd Type GMD	028900 GMD
DAkS-kalibreringGevindmåletråd Type GMD	028910 GMD