



Pneumatisk-hydraulisk popnittemøtrikværktøj FireFox®, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	770515 2
GTIN	4007081056373
Artikelklasse	74A

Beskrivelse

Udførelse:

Driftstryk 5–7 bar. Automatisk opboring, så snart popnittemøtrikken sættes let på gevinddornen. Ekstremt rentabelt arbejde takket være hurtig opboring og lynhurtig skudmontage. Med **ét og samme** apparat er det muligt at bearbejde popnittemøtrikker skudkraftstyret eller via slagindstilling.

Leveringsomfang:

To montagenøgler str. 24 / 27, 1 sekskantskruetrækker str. 4, 1 flaske hydraulikolie 100 ml, 1 oliepåfyldningsbeholder. Mundstykke og gevinddorn M4, M5, M6, M8.

Bemærk:

Reservemundstykker fås under nr. 770516.

Teknisk beskrivelse

Slangetilslutning	6 mm
Inddrivningskraft, regulerbar, maks. ved 5 bar	22000 N
Til popnittemøtrikker, stål / aluminium	M3 – M12
Skudslag kan indstilles, maks.	10 mm

Luftforbrug pr. skudmontage (gevindafhængigt)	2 – 4 l
Til popnittemøtrikker af alle materialer	M3 – M10
Vægt	2,4 kg
Slangetilslutning	1/4 tommer
Produkttype	Popnittepistol

Tilbehør

Reservemundstykke med gevinddorn Type M8	770516 M8
Reservemundstykke med gevinddorn Type M12	770516 M12
Reservemundstykke med gevinddorn Type M10	770516 M10
Reservemundstykke med gevinddorn Type M6	770516 M6
Reservemundstykke med gevinddorn Type M4	770516 M4
Reservemundstykke med gevinddorn Type M5	770516 M5
Reservemundstykke med gevinddorn Type M3	770516 M3