



## Granitplade nøjagtighed 0, Længde×bredde: 2000X1000mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	430300 2000X1000
GTIN	2050001949790
Artikelklasse	46H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

#### Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

**DIN 876/0 – diamantfinslebet** til kontrol

#### Leveringsomfang:

**Inklusive testrapport, transportemballage.** Inklusive stålkugleindsatser.

#### Bemærk:

**På forespørgsel:** Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemsmål. Ekskl. levering.

### Teknisk beskrivelse

Tykkelse	220 mm
Vægt	1320 kg
Planhed	0,012 mm

Antal stålkugleindsatser	5
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	0 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

## Tilbehør

Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 150 mm	431710 150
Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning Til planlængde 2000 mm	431700 2000
Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 200 mm	431710 200
Understel til pladestørrelse længde×bredde 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Rullebukke, par	431705