



Granitplade nøjagtighed 00, Længdexbredde: 2000X1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	430400 2000X1000
GTIN	2050001949837
Artikelklasse	46H

Beskrivelse

Udførelse:

Særligt udsøgt naturgranit.

- **Fuldstændig fri for fejl, homogen struktur.**
- **Ubøjelig og vridningsresistent.**
- **Absolut rustsikker og syrefast, lav varmeledningsevne.**
- **Mikrofin bearbejdning af overfladen (diamantslebet). De godkendte tolerancer er underskredet.**
- **Yderkanterne er slebet optisk rene.**
- **Med henblik på fast placering er der anbragt støttepunkter (stålkugleindsatser) på undersiden.**
- **Hårdere end hærdet stål (6–7 efter Mohrs skala), umagnetisk og ikke elektrisk ledende.**

Nøjagtighed:

Fremstilling og afsluttende kontrol udføres i computerstyrede klimarum. De anvendte målemidler garanterer præcis tilslutning til nationale og internationale kalibreringslaboratorier.

DIN 876/00 – ekstra fint diamantslebet til målerum.

Leveringsomfang:

Inklusive testrapport, transportemballage. Inklusive stålkugleindsatser.

Bemærk:

På forespørgsel: Rustfrie stålgevindindsatser, T-not-stålskinner (til nr. 430190 T-not-stålskinner ikke mulige), nøjagtighed 000, andre størrelser, mellemsmål. Ekskl. levering.

Teknisk beskrivelse

Planhed	0,006 mm
Vægt	1320 kg
Tykkelse	220 mm

Antal stålkugleindsatser	5
Norm	DIN 876
Nøjagtighed	00 mm
Testprotokol	Producentens testrapport
Produkttype	Måleplade

Tilbehør

Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 200 mm	431710 200
Understel til pladestørrelse længdexbredde 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Pinoldokke, par kvalitet 1, kraftig udførelse Spidshøjde 150 mm	431710 150
Førings- og spænde-T-notskinne inklusive indbygning Til planlængde 2000 mm	431700 2000
Rullebukke, par	431705