

**Garant****XDLW 070308 TN, KU7710, Type: GGG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212941 GGG
GTIN	4045197720566
Artikelklasse	21H

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$   
Spænd spændeskruer nr. 219810 med maks. 1,5 Nm!  
Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,36 mm  
ISO-kode, vendeskærsplatte: XDLW 070308 TN  
Type: GGG  
Hjørneradius: 0,8 mm  
Programmeringsradius ved  $a_{p,max}$ : 1,58 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	GGG
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDLW 070308 TN
Programmeringsradius ved $a_{p,max}$	1,58 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	KU7710
Skæremateriale	Keramik

Maks. skæredybde $a_{p,max}$	0,6 mm
Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,36 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
GG (G)	egnet	600 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		