

Garant**Roterende pinol støddæmpet, Morsekonus: 5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	321405 5
GTIN	4045197720962
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Spidsvinkel 60°.**
- **Affjedring af løbespidsen til tryk- og længdeudligning, støddæmpende.**
- **Løbespids i gennemhærdet værktøjsstål ultrapræcist slebet i lejeplacering.**
- **Præcisionsrulleleje med livstidssmøring.**
- **Akseltætningsring forhindrer indtrængning af snavs og kølevæske.**
- **Ekstremt stiv udførelse med ekstra skaftstøtte.**
- **Komplet værktøj hærdet og slebet.**

Præcisionsudførelse.

Beskrivelse:

Centerspidsen bruges hovedsageligt til at støtte lange og tynde emner på drejemaskiner, fordi det ellers kan ske at emnerne bøjes og slår ud på grund af de kræfter de påvirkes af.

Centerspidsen fastgøres med en morsekonus. Emnet spændes i borepatronen og placeres i en forsænkning med en centerboring. Efter omspændingen føres centerspidsen så i.

Anvendelse:

- **Til dæmpning af pludselige belastninger.**
- **Til udligning af længdeudvidelser.**
- **Egnet til anvendelse med medbringerpinol.**

Hus-Ø D: 92 mm

Nyttelængde B: 146 mm

Største spids-Ø A: 40 mm

Maksimal rundløbsfejl: 0,005 mm

maks. omdrejningstal: 3500 min⁻¹

Til emnevægt: 1000 kg

Teknisk beskrivelse

Største spids-Ø A	40 mm
maks. omdrejningstal	3500 min ⁻¹
Morsekonus	MK5
Hus-Ø D	92 mm
Til emnevægt	1000 kg
Nyttelængde B	146 mm
Maksimal rundløbsfejl	0,005 mm
Produkttype	Centerspids