



Bakkesæt 3 dele, bløde, Til patrontype: 315



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	313220 315
GTIN	2050001929129
Artikelklasse	33T

Beskrivelse

Udførelse:

Ingen trin, til uddrejning af individuelle spænde-Ø. **Fint udfræset** kontaktflade, **bruneret**.

Udførelse reklametekst:

Ingen trin, til uddrejning af individuelle spænde-Ø

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter **i løbet af få sekunder**, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. **Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum**. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.

Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

Anvendelse reklametekst:

Til montering på hærdede grundbakker.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmc-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

Bakker i aluminium, **på forespørgsel**.

Teknisk beskrivelse

Notbredde D	12 mm
Højde H	54 mm
Længde L	145 mm
Gængelængde A	26 mm
Bredde B	35 mm
Boringsafstand b	54 mm
Til patrontype	315 mm
passer til farvekode	Röhm centrerpatron med justerbare bakker
passer til farvekode	Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype	Bakker til centrerpatron med justerbare bakker