


**CNMM 1204XR, Type: PR005S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMM 1204XR PR005S Type: PR005S

Spånbryder: SX

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,45 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 90 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,15 - 0,45 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 90 m/min
Primær anvendelse	S
Type	PR005S
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Spånbryder	SX
Skærebetingelse	kontinuerlig

Skæremateriale	HM
Belægning	Megacoat Hard
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 1204XR
Antal skift/skær	4
Underlægsplade	259031 15
Produkttype	Vendskærsplade til drejning