

**KERN****Pallevægt, Vejeområde: 1500kg**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919912 1500
GTIN	4045761203198
Artikelklasse	96D

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Mobil pallevægt. 2 hjul og håndtag til bekvem transport af vægten.

Dynamisk vejning: Ved urolige vejeforhold eller, hvis dyrene bevæger sig, beregnes der en stabil middelværdi ud fra middelværdien.

Mulighed for batteridrift. 4 vejeceller i aluminium med silikonebelægning.

Lastoptagning: Stål, pulverlakeret. Støv- og stænkvandsbeskyttet IP67.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Med beskyttelsesskærm, ekstern lysnetadapter.

**Lakering:**

Stål, pulverlakeret.

## Teknisk beskrivelse

Vejeområde	1500 kg
Maksimalt vejeområde	0,5 - 1500 kg
Antal medfølgende batterier	4

Bredde	840 mm
Højde	110 mm
Dybde	1195 mm
Vægt	51 kg
Aflæsning	500 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Batteritype	Mignon, AA
Produkttype	Pallevægt