

HOLEX**ER-spændetangspatron Form AD, SK 50 A = 70, til ER-spændepatronstørrelse: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300555 16
GTIN	4062406108786
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet udvendig og indvendig konus. Med Balluff-/RFID-chip-boring.

HOLEX –

HOLEX præcisionsspændemøtrik HOLEX afbalanceret ($G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$, alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad $G6,3/18.000 \text{ min}^{-1}$).

Anvendelse:

Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 - form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, ER-spændenøgler nr. 309680 eller 613300, ER-spændepatroner nr. 308901 – 309449, ER-spændemøtrikker nr. 309615 (til tætningskiver), tætningskiver nr. 309625 – 309645 (til nr. 309615).

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	28 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	16
Spændeområde	0,5 - 10 mm

Ekstra møtrik HOLEX nr. 309580	16
Adapter	SK 50 A = 70
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 18000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308922 8
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 50	308605 50
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309402 8
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308921 8
AntræksbolteForm A Passer til konus 50	308600 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309403 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308921 3
Spændenøgler til antræksboltISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50	308830 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spændemøtrik Til ER 16	309580 16
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308921 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309402 7
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	309404 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308920 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308906 9
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308920 4
	309403 3,5

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309445 6
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50	308765 50
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spændemøtrikHigh Speed Til ER 16	309610 16
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308906 8
Antræksbolteform B Passer til konus 50	308640 50
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 50	308785 50
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308906 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308901 4
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 50	308720 50
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308921 7
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308921 5
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309445 3
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50	308620 50

ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308922 9
ER-glidelejespændemøtrik Til ER 16	309612 16
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308921 4
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309402 6
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning Nom. spænde-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spændetangmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308922 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER-spændetangmed tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Gaffelnøgle Nøglestørrelse 25 mm	613300 25
	309403 4,5

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4,5 mm

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50

308820 50

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm

308922 6

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm

308906 4

ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm

309404 8

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

308906 10

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 50

308795 50

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm

308922 5

ER-spændemøtrik til HiRun ER-spændetangspatron Til ER 16

309617 16

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 50

308650 50

ER-spændetang til snittapmed tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm

309404 7

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm

309425 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm

308901 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm

308901 9

ER-spændetang til snittapmed tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm

309402 4

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 1 mm

308920 1

Antræksboltetætnet Passer til konus 50

308660 50

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm

308906 5

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm

308920 3

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm

308920 6

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 50

308760 50

Momentnøgler med reverserbar skralde Maks. moment 200 Nm

656050 200

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm

308901 2

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm

308901 3